

**Garant****Sorvauskääntöterä VC.T 160404, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261372 HB7020-2
GTIN	4069515022477
Tuoteluokka	21G

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 1,5 mm
lastunmurtaja	SS
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö $f$	0,07 - 0,25 mm/kierr,
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 160404
Toleranssi	M
Nirkon säde	0,2 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	140 - 400 m/min

Laji	HB7020-2
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä