

Garant**Sorvauskääntöterä CNMG 160608, rouhintaan****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250334 HB7010-2
GTIN	4069515016346
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 415 m/min
Lastuamissyvyys a_p	1,5 - 6 mm
Koneistusehto	jatkuva
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Syöttö f	0,25 - 0,6 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160608
Laji	HB7010-2

viimeistely-/rouhinta-järjestys

Rouhinta

Tuotetyyppi

Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä