

Garant**Sorvauskääntöterä VC.T 110304, viimeistelyyn****Tilaustiedot**

Tilausnumero	261366 HB7020-2
GTIN	4069515022354
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	SS
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 1,5 mm
Toleranssi	M
Pääkäyttöalue	P
Laji	HB7020-2
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	140 - 400 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
ISO-koodi-kääntöterä	VCMT 110304

Syöttö f	0,07 - 0,25 mm/kierr,
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä