

**Weldon-istukka Muoto ADB, BT 50 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	302670 12
GTIN	4250122615767
Tuoteluokka	36E

Kuvaus**Malli:**

Kaikki varret sinistetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnittämiseen DIN 1835 B- ja DIN 6535 HB -standardien mukaisella vääntiötasolla.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 – 308802, AB-kiristysavaimet nro 308820 / 308835.

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-Ø D ₁	12 mm
Varakiinnitysruuvi nro 309900	12
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	42 mm
Sovitin	BT 50 A = 160
Standardi	DIN 6359
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 15000 min ⁻¹

Pyörintätarkkuus	≤ 3 µm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308790 50
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308820 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308765 50
Kiinnityspultti 60°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308785 50
Vetopulttien kiristysavainISO 7388 sopii jyrkkäkartiokoolle 50	308830 50
Kiinnityspultti 90°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308795 50
Kiinnityspultti 45°tiivistetty Sopii ISO-varteen 50	308760 50
Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 12 mm	309900 12