

Garant**Sorvauskääntöterä TC.T 16T304, keskikarkeaan työstöön****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260986 HB725
GTIN	4045197685568
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	UM
Nirkon säde	0,4 mm
Syöttö f	0,05 - 0,5 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	UNI
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	50 - 250 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 4 mm
Laji	HB725
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM
ISO-koodi-kääntöterä	TCMT 16T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	3

Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä