

**HOLEX****Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, P20/K25, Varren nelikulmio: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297135 25
GTIN	4045197521392
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

**Kovametallia** – teräsvarret, 700 – 800 N/mm<sup>2</sup> kestävyys ja jyrkyt, tasaiset kiinnityspinnat. Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin. Terien välipintaviiste on tarkkuushiottu. Kaikissa toimitetuissa sorvausterissä on teroitettut terät. Vetämällä terät pois boorikarbidikäsilapulla leikkuukiilojen kestävyys paranee. Terälaukaisijan koko riippuu työskentelyolosuhteista. Rouhintaleikkuun ja keskeytyvän leikkuun yhteydessä terä pitää ehdottomasti hioa.

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Terän leveys	8 mm
Porauksille, Ø alkaen	60 mm
enimmäispistosyvyys t <sub>max</sub>	20 mm
Varren nelikulmio	25 mm
Kokonaispituus	250 mm
Lastuava aine	P20/K25

Tuotetyyppi

Sorvausterä