

Garant**VCGT 160404 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: N****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 265897 N |
| GTIN | 4045197644718 |
| Tuoteluokka | 21L |

Kuvaus**Malli:**

PKD – monikiteinen timantti, hienorae. Neutraali, ei sisällä lastunmurtajaa.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Rintakulma: 6 astetta

Laji: PKD

Lastuamissärmän malli: N

Lastuamissyvyys a_p : 0,1 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,03 - 0,4 mm/kierr,

lastuamisnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si: 300 - 2000 m/min

lastuamisnopeus v_c ei-rautametalleilla: 300 - 1500 m/min

Tekninen kuvaus

| | |
|---|----------------------|
| Syöttö f | 0,03 - 0,4 mm/kierr, |
| lastuamisnopeus v_c ei-rautametalleilla | 300 - 1500 m/min |
| Lastuamissärmän malli | N |

| | |
|--|---------------------------------|
| lastuaminsnopeus v_c alumiinilla < 10 % Si | 300 - 2000 m/min |
| Nirkon säde | 0,4 mm |
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,1 - 2,5 mm |
| lastuaminsnopeus v_c G(C)FK:lla | 150 - 600 m/min |
| Laji | PKD |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuava aine | PKD |
| ISO-koodi-kääntöterä | VCGT 160404 FN |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 |
| Tuotenimen määrite | PKD |
| Rintakulma | 6 astetta |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |