

**Garant****CCGT 060204 FN, PKD, Lastuamissärmän malli: TWM****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265807 TWM
GTIN	4045197448910
Tuoteluokka	21L

**Kuvaus****Malli:**

**PKD** – monikiteinen timantti, hienoraie. Yleinen lastuavuus, tukevat lastuamissärmät suuriin lastuamismääriin.

**Käyttö:**

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Rintakulma: 6 astetta

Laji: PKD

Lastuamissärmän malli: TWM

Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Syöttö  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/kierr,

lastuaminsnopeus  $v_c$  alumiinilla < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

lastuaminsnopeus  $v_c$  ei-rautametalleilla: 300 - 2200 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lastuamissärmän malli	TWM

Syöttö f	0,05 - 0,3 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
lastuamisnopeus $v_c$ ei-rautametalleilla	300 - 2200 m/min
lastuamisnopeus $v_c$ G(C)FK:lla	400 - 900 m/min
lastuamisnopeus $v_c$ alumiinilla < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Koneistusehto	jatkuva
Laji	PKD
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	PKD
ISO-koodi-kääntöterä	CCGT 060204 FN
Vaihtojen/terien lukumäärä	1
Tuotenimen määrite	PKD
Rintakulma	6 astetta
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä