

Garant
Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 12/3mm

Tilaustiedot

Tilausnumero	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Tuoteluokka	21W

Kuvaus
Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta. 6,5xw

Huomautus:

Maksimaalinen \varnothing = rajoitettu työkappale- \varnothing mallin vuoksi.

19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.

Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656 – 273670.

Tekninen kuvaus

Pistosyvyys t_{\max}	20 mm
Pistoleveys w	3 mm
Pään pituus L_1	35 mm
Ruuvi	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Toimintaleveys L_4	12 mm
Kokonaispituus L	150 mm
enimmäis- \varnothing	40 mm
Varren leveys b	12 mm
Käyttötapa	Oikea

Sisäjähdytys	ei
aksiaalinen pisto mahdollinen	kyllä
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi Tyyppi 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX15	674248 TX15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500