

**Garant****Kutistusistukka 3°, kapea, HSK-E 40 A = 60, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 308302 8      |
| GTIN         | 4045197480125 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

- Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti).
- HSK-työpinnat työstetty.
- Erittäin kapea rakenne (3°-profiili).

**Tasapainotusluokka 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.**

**Käyttö:**

- Erytisesti työkalujen ja muottien valmistukseen.
- Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

**Erikoistarvike:**

Jäähdytysnesteputki nro 309880. Hylsyavain nro 309890. Kutistusistukan pidennyskappaleet 302410 koko 12/3 ja 12/4. Kutituslaitteet nro 354210 – 354450.

**Tekninen kuvaus**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Ulkonema A-mitta           | 60 mm           |
| Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub> | 8 mm            |
| Ø D <sub>2</sub>           | 14 mm           |
| Ulko-Ø D                   | 19 mm           |
| Sovitin                    | HSK-E 40 A = 60 |
| Kiinnitysnormi             | DIN 69893       |

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Kiinnitysnormi                      | ISO 12164-1                        |
| Muoto                               | E                                  |
| Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 40000 min <sup>-1</sup> |
| Pyörintätarkkuus                    | ≤ 3 μm                             |
| Lastuamisstrategia                  | HSC                                |
| Tuotetyyppi                         | Kutistusistukka                    |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| PuolanvaihtolaippaSU1 Kiinnitys-Ø:lle 6-12 mm       | 354240 6-12 |
| Jäähdytysadapteri, pitkä4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354236 6-9  |
| Jäähdytysadapteri, lyhyt4,5° Kiinnitys-Ø:lle 6-9 mm | 354235 6-9  |
| Jäähdytysyksikkö Tyyppi CU1                         | 354215 CU1  |
| Alakaappi laitteelle                                | 354290      |
| Kavennin Tyyppi SU1                                 | 354210 SU1  |