



## Kitkapora vakio (kauluksella), Kierrekoolle M: M12



### Tilaustiedot

Tilausnumero	082730 M12
GTIN	2050001740236
Tuoteluokka	04D

### Kuvaus

#### Malli:

Kovametallinen kitkapora alkureikiä varten valmisteltaessa kierteitystä.

#### Kuvaus:

Kierrosluku ja kitkakuumeneminen aiheuttaa paikallista kitkakuumenemista, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

Kitkapora synnyttää KM-monikulmamamuodon avulla hankauslämpöä, joka pehmentää kaiken tyyppiset metallimateriaalit. Näin saadaan aikaan muutamassa sekunnissa suljettuja läpivientejä moniin materiaalinlujuuksiin ilman lastuja.

#### Etu:

- **Suuri kustannusten ja ajan säästö verrattuna tavanomaisiin työtappoihin (esim. kiristysmutterit).**
- **Ei lastuja eikä roskaa, korvaa niitti-, hitsaus- ja itsevarmistavat mutterit.**
- **Vankka pohja kierteille, joihin kohdistuu suuria vetovoimia.**
- **Kaikille käytössä oleville materiaalin lujuuksille ja kierremitoille (kierre DIN 13).**

### Tekninen kuvaus

Suositteltu käyttöteho	1,7 kW
------------------------	--------

Alkureiän Ø	10,9 mm
Maksimaalinen materiaalin lujuus	4 mm
Kierrekoolle M	M12
Suositteltu kierrosluku	1800 min <sup>-1</sup>
Varren Ø	12 mm
Tuotetyyppi	Kitkaporat