

**Garant**
**Kiinnityspultit Muoto A, reiällä, Sopii ISO-varteen: 40**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	308600 40
GTIN	4045197150905
Tuoteluokka	31Z

**Kuvaus**
**Kuvaus:**

Työkalunpidin vedetään karan kiinnitystarttuimen kiinnityspultin kautta tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on eri malleja. Ne muodostavat tärkeän linkin koneen ja työkalun välille. Kiinnityspulttien tarkkuudelle, lujuudelle ja luotettavuudelle asetetut vaatimukset ovat suuria.

**Käyttö:**

- Kartioartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.
- Työstökeskuksiin (koneet, joissa on automaattinen työkalunvaihtaja).
- NC-koneisiin (koneet, joissa ei ole automaattista työkalunvaihtajaa).

**Huomautus:**

Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.

**ISO 7388-3** vastaa vanhaa DIN 69872 -standardia.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille	SK 40
Kulma A	15 astetta
Kokonaispituus L	54 mm
Suurin kiristysmomentti	50 Nm
Sopii ISO-varteen	40
kierre M	M16

Laipan Ø D	23 mm
L <sub>1</sub>	26 mm
Avainkoko	19 mm
Porausominaisuus	reiällä
Kiristyspulttinormi	ISO 7388-3
Tuotetyyppi	Kiinnityspultit

## Tarvikkeet

Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308820 40
Vetopulttien kiristysavainDIN ISO 7388-1 (aikaisemmin DIN 69872) sopii jyrkkäkartiokoolle 40	308825 40