



## Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°, Morsekartio: 5



### Tilaustiedot

Tilausnumero	320700 5
GTIN	4045197313263
Tuoteluokka	34D

### Kuvaus

#### Malli:

- **Erittäin kapea runko ja hyvä pyörintätarkkuus.**
- **Tarkkuusneula- ja -aksiaalilaakerin ansiosta poikkeama on enintään 0,003 mm erittäin pienessä rungon halkaisijassa.**
- **Kartio ja viistetyt osat ovat karkaistua laakeriterästä (61 – 63 Rockwell).**

#### Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

#### Käyttö:

Sorvaus- ja hiontatöihin, **joissa vaaditaan pientä päinhalkaisijaa ja suurta tarkkuutta.**

Rungon Ø D: 62 mm

Hyötypituus B: 51 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 54 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,003 mm

Työkappaleen paino: 1300 kg

### Tekninen kuvaus

Hyötypituus B	51 mm
suurin kärjen Ø 60° A	54 mm
Morsekartio	MK5
Työkappaleen paino	1300 kg

Rungon Ø D	62 mm
Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki