



Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°, Morsekartio: 3



Tilaustiedot

Tilausnumero	320900 3
GTIN	2050001716880
Tuoteluokka	34D

Kuvaus

Malli:

- **Erittäin kapea runko ja hyvä pyörintätarkkuus.**
- **Tarkkuusneula- ja -aksaalilaakerin ansiosta poikkeama on enintään 0,003 mm erittäin pienessä rungon halkaisijassa.**
- **Kartio ja viistetyt osat ovat karkaistua laakeriterästä (61 – 63 Rockwell).**

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sorvaus- ja hiontatöihin, **joissa vaaditaan pientä päinhalkaisijaa ja suurta tarkkuutta.**

Rungon Ø D: 32,5 mm

Hyötypituus B: 45 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 12 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 28 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,003 mm

Työkappaleen paino: 320 kg

Tekninen kuvaus

suurin kärjen Ø 60° A	12 mm
Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
Rungon Ø D	32,5 mm

Hyötypituus B	45 mm
Työkappaleen paino	320 kg
Morsekartio	MK3
suurin kärjen \varnothing 30° A	28 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki