



Pyörivä sorvinkärki, tarkkuusmalli Kärkikulma 60°/30°, Morsekartio: 5



Tilastiedot

Tilausnumero	320900 5
GTIN	2050001717108
Tuoteluokka	34D

Kuvaus

Malli:

- Erittäin kapea runko ja hyvä pyörintätarkkuus.
- Tarkkuusneula- ja -aksaalilaakerin ansiosta poikkeama on enintään 0,003 mm erittäin pienessä rungon halkaisijassa.
- Kartio ja viistetyt osat ovat karkaistua laakeriterästä (61 – 63 Rockwell).

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Käyttö:

Sorvaus- ja hiontatöihin, **joissa vaaditaan pientä päinhalkaisijaa ja suurta tarkkuutta.**

Rungon Ø D: 62 mm

Hyötypituus B: 90 mm

suurin kärjen Ø 60° A: 18 mm

suurin kärjen Ø 30° A: 54 mm

Suurin pyörintävirhe: 0,003 mm

Työkappaleen paino: 1000 kg

Tekninen kuvaus

Morsekartio	MK5
Hyötypituus B	90 mm
Rungon Ø D	62 mm

suurin kärjen Ø 30° A	54 mm
Työkappaleen paino	1000 kg
suurin kärjen Ø 60° A	18 mm
Suurin pyörintävirhe	0,003 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki