



Kiinteä puolikärki kovametallikärjellä, Morsekartio: 4



Tilaustiedot

Tilausnumero	323800 4
GTIN	4045197296740
Tuoteluokka	32L

Kuvaus

Malli:

Kärkikulma 60°, hiotut pinnat.

Puolikeskiökärjet syvään upotetulla **kovametallikärjellä**. Näin sorvausterällä päästään erityisen hyvin työstämään työkappaleen tasopuolta.

Kovametallikärkisiin keskiökärkiin on merkitty ura, joka osoittaa kärjen suurimman teroitusvaran.

Kuvaus:

Keskityskärjet tukevat pääasiassa sorveissa pitkiä ja kapeita työkappaleita, koska näiden työkappaleiden kohdalla on muuten vaarana, että ne taipuvat tai liikkuvat käytettävien voimien vaikutuksesta.

Keskityskärki kiinnitetään morsekartiolla. Työkappale kiinnitetään istukkaan ja tehdään upotus keskiöporalla. Keskityskärki asetetaan sitten uudelleenkiinnityksen jälkeen.

Standardi:

DIN 806

Ulko-Ø D: 31,6 mm

Kokonaispituus L: 160 mm

Kovametalliosan Ø H: 14 mm

Tason pituus L₁: 50 mm

Tason ja kärjen etäisyys b: 5 mm

Tekninen kuvaus

Tason pituus L ₁	50 mm
Ulko-Ø D	31,6 mm
Kovametalliosan Ø H	14 mm
Tason ja kärjen etäisyys b	5 mm

Morsekartio	4
Kokonaispituus L	160 mm
Tuotetyyppi	Keskityskärki