

AEG

Suorahiomakone, Tyyppi: GSL600E



Tilaustiedot

Tilausnumero	077271 GSL600E
GTIN	4002395192946
Tuoteluokka	07A

Kuvaus

Malli:

Yleiskäyttöinen suorahiomakone, jossa kierrosluvun esivalinta.

- **Erikoispitkä hiomakara ja kapea, lämpöeristetty voimansiirtovarsi -sopii työskentelyyn vaikeapääsyisissä paikoissa.**
- **Vankka metallinen vaihdelaatikko kaksinkertaisella laakeroinnilla. 4 m:n verkkokaapeli.**

Toimituksen sisältö:

Kiristysholkki Ø 6 mm, kiristysavain AV 15/17.

Huomautus:

Sopivat jrsintapit alkaen numerosta 540200.

Sopivat karalaikat alkaen numerosta 550600.

Sopivat kiillotuslaikat alkaen numerosta 551850.

Tekninen kuvaus

Tehonkulutus	600 W
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	3 m/s ²
Paino	1,9 kg
Elektroninen kierrosnopeuden valinta	kyllä
Valmistajamerkintä	GSL600E
Kierroslukualue	10000 - 29000 min ⁻¹
Kiristysholkkien enimmäis-Ø	6 mm

Energiansyöttö	Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi	Suorahiomakone

Tarvikkeet

Kiristysholkki suorahiomakoneeseen nro 077271 Kiristysholkkien Ø 6 mm	077270 6
Kiristysholkki suorahiomakoneeseen nro 077271 Kiristysholkkien Ø 8 mm	077270 8