



Tarkkuus-sisämittaustaite terästä, ilman mittakelloa SU, Mittausalue: 18-35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435040 18-35
GTIN	2050001047946
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskitysliippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaustaite, kiinteät mittauskärjet **terästä**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaustaite täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittauskiekkojen lkm	2
----------------------	---

Mittaussyvyys	110 mm
Mittauspäiden lkm	9
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittausalue	18 - 35 mm
Keskiöintilautasen leveys	14,8 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023220 60
KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 60 mm	023210 60

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 26 mm	484030 26
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 35 mm	484030 35
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 28 mm	484030 28
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 24 mm	435094 24
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1000 mm	435142 1000
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 500 mm	435142 500
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm	484030 18
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 30 mm	484030 30
Mittalevy mittausalueelle 18 – 35 Paksuus 0,5 mm	435107 0,5
	435084 32

Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 32 mm	
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 22 mm	435084 22
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 32 mm	484030 32
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 20 mm	435084 20
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm	484030 19
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 30 mm	435094 30
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 28 mm	435084 28
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 22 mm	484030 22
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 18 mm	435084 18
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 25 mm	484030 25
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 2000 mm	435142 2000
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 20 mm	435094 20
Mittalevy mittausalueelle 18 – 35 Paksuus 1 mm	435107 1
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 750 mm	435142 750
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 24 mm	435084 24
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 26 mm	435084 26
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16

Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 18 mm	435094 18
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm	484030 20
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 28 mm	435094 28
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 34 mm	484030 34
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 1500 mm	435142 1500
Syvyysmittaus-jatkokappale Pituus 250 mm	435142 250
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 32 mm	435094 32
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 24 mm	484030 24
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 30 mm	435084 30
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 22 mm	435094 22
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 26 mm	435094 26
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmKM Mittaus-Ø 34 mm	435094 34
Mittauspultti mittausalueelle 18 – 35 mmteräs Mittaus-Ø 34 mm	435084 34