



Tarkkuus-sisämittaustilaite ilman tarkkuusosoitinta Vario SV HM, Mittausalue: 160-430mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435110 160-430
GTIN	2050001037800
Tuoteluokka	46D

Kuvaus

Malli:

Kaksipistevertailumittaustilaite, kehitetty **Schwenk-mallista**. **Schwenk Vario SV** on muunneltava laite, jota voi käyttää laajalla mittausalueella vaihdettavien mittauspäiden ansiosta.

Kovametalliset mittauskärjet. Mittausaluetta voidaan laajentaa Ø 800 mm:iin asti.

Toimituksen sisältö:

Sisämitan tarkkuusmittaustilaite **ilman** näyttölaitetta ja asetusrenkaita.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	160 - 430 mm
Sisältö – mittauspääkoot	1
Mittaussyvyys	180 mm
Mittauskiekkojen lkm	4

Mittauspäiden lkm	7
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 800 mm	023210 800
---	------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 290 mm	484030 290
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 275 mm	484030 275
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 180 mm	484030 180
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 225 mm	484030 225