



## Sisämitan tarkkuusmittauslaite pohjareikiä varten SS, Mittausalue: 110-300mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	435120 110-300
GTIN	2050001037831
Tuoteluokka	46D

### Kuvaus

#### Malli:

Kaksipistevertailumittauslaite, kehitetty **Schwenk-mallista. Schwenk-pohjareikä SS.** Pohjareikäporauksien ja keskitysolkakkeiden mittaukseen. Työntömitta ja liikkuva mittauskärki kovametalliset.

#### Toimituksen sisältö:

Sisämitan tarkkuusmittauslaite **ilman** näyttölaitetta ja asetusrenkaita.

#### Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

#### Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16.

### Tekninen kuvaus

Mittausalue	110 - 300 mm
Työntömittojen mittausalue	110 – 150; 150 – 200; 200 – 250; 250 – 300 mm
Etäisyys reiän pohjasta h	2 mm
Työntömittojen lkm	4

Mittaussyvyys	45 mm
Keskiöintilautasen leveys	81 mm
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	C4
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

## Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaite (rakenne B + C) enimmäismittausalue 800 mm	023210 800
---	------------

## Tarvikkeet

Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 225 mm	484030 225
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
Digitaalinen mittakelloMitta-asteikko 0,0005 mm. Mittausalue 12,5 mm	434322 12,5
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
Mittakello, vasemmalle kasvava asteikko Mittausalue 10 mm	434807 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 275 mm	484030 275
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5
Adaptteri 2-piste-reiänmittauslaitteet1 kpl Tyyppi 90-300	439914 90-300
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1