



## Infrapunalämpö- ja kosteusmittalaitteet, Tyyppi: 835H1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474022 835H1
GTIN	4029547011948
Tuoteluokka	47B

### Kuvaus

#### Malli:

Nopea ja tarkka infrapunalämpömittari, jossa on intuitiivinen ja kätevä valikko-ohjaus kuvakkeiden ja ohjainsauvan avulla.

50:1-optiikka mahdollistaa turvalliset mittaukset myös matkan päästä. 4-pistelaser näyttää tarkan mittausalueen ja ehkäisee virhemittaukset.

- **Automaattisesti mukautettava emissiokyky ja pinta-anturi nro 474120, koko OF.**
- **Mittaus verkon kautta maksuttoman ohjelmiston avulla.**
- **Tila 200 mittausarvon ja 20 emissiokykyarvon tallentamiseksi.**
- **Kytkimellä varustettu näytön valaisin.**
- **Optinen ja akustinen hälytys raja-arvojen ylittyessä.**

Mahdollistaa ainutlaatuisen, patentoidun **pintakosteuden infrapunamittauksen** integroidun kosteusmoduulin kautta.

#### Käyttö:

Pintakosteuden infrapunamittaus esim. homevaaran toteamiseksi tai kastepisteen etäisyyden tarkistamiseksi.

#### Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561, koko LR6, sekä kalibrointitodistuksen.

#### Erikoistarvike:

Mittausanturi nro 474120, koko OF, ohjelmisto EasyClimate ladattavissa maksutta.

## Tekninen kuvaus

Virheraja (0,0 - 99,9 °C)	± 1,0 °C
Virheraja, muu mittausalue	±1 % mitt.arvosta
Virheraja (-20,0...-0,1 °C)	± 1,5 °C
Virheraja (-30,0...-20,1 °C)	± 2,5 °C
Kosteusmoduulin näyttötarkkuus	0,1 °C / 0,1 % rF / 0,1 °C td
Virheraja, kosteusmoduuli	±2 % rF / ±0,5 °C
Mittausalue, suhteellinen kosteus	0 - 100 %
Optiikka	50 : 1
Korkeus	63 mm
Leveys	166 mm
Näyttötarkkuus - infrapuna	0,1 °C
Pituus	193 mm
Emissiokyky asetettavissa	0,1 - 1
Mittausalue	-30 - 600 °C
Paino	514 g
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Laserpisteiden lukumäärä	4
Kalibrointi	I5
Tuotetyyppi	Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

## Palvelut

KalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027600 A
DAkS-kalibrointiInfrapunalämpömittari Tyyppi A	027610 A

## Tarvikkeet

Lämpötila-anturi, tyyppi K Tyyppi OF

474120 OF