



Tarkkuus-sisämittaussarja KM, ilman mittakelloa SU SU, Mittausalue: 50-230mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	435070 50-230
GTIN	2050001046680
Tuoteluokka	46F

Kuvaus

Malli:

Itsekeskittyvä kaksipistevertailumittalaite, jousitettu keskityslaippa. Kevyt ja tarkka mittauskärjen liikematkan siirto ympyrän segmentillä. Sääto erilaisille halkaisijoille tehdään kiinteillä, vaihdettavilla mittauskärjillä. Mittauskärjet kovametalliset. Laitepidin ei johda käden tai ympäristön lämpöä laitteeseen.

SU tarkkuussisämittaussarja, kiinteät mittauskärjet **kovametallia**.

Käyttö:

Reikien pyöreiden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

Tarkkuussisämittaussarja täydellisenä (ilman mittakelloa).

Erikoistarvike:

Jatkokappaleet suurille mittaussyvyyksille nro 435142, tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Huomautus:

Kun käytetään tarkkuusmittakelloja, tarvitaan jatkokappale nro 434920 koko 10 tai mittauskärki nro 434900 koko 16. Mallit, joissa mittausalue 800 mm:iin asti, saatavana pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Mittaussyvyys	180 - 230 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa	0,5 µm
Mittausalue	50 - 230 mm
Mittauskiekkojen lkm	7
Mittauspäiden lkm	18
Tarkkuusmittauslaitteiden lukumäärä	2
Pakkaus	kestävä rasia
Kalibrointi	S9
Tuotetyyppi	2-pistetarkkuussisämittauslaite

Palvelut

KalibrointiTarkkuussisämittauslaitesarja Mittausalue 50-230 mm	020580 50-230
--	---------------

Tarvikkeet

AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 225 mm	484030 225
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 75 mm	484030 75
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 60 mm	484030 60
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 175 mm	484030 175
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 85 mm	484030 85
Teräsanturi Tyyppi 16	434900 16
Induktiivinen tarkkuusmittakello Extramess Tyyppi 2001	434670 2001
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 100 mm	484030 100
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 50 mm	484030 50
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 275 mm	484030 275
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 65 mm	484030 65
Jatkeet mitta-antureille Pituus L 10 mm	434920 10
AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 70 mm	484030 70
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 130/5 µm	434674 130/5

AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 95 mm	484030 95
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 50/1 µm	434674 50/1
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 80 mm	484030 80
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 125 mm	484030 125
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 250/10 µm	434674 250/10
Tarkkuusmittakello ± mittausalue / lukema 25/0,5 µm	434674 25/0,5
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 90 mm	484030 90
AsetusrengasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 55 mm	484030 55