

Mahr**Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta, Mittausalue: 500mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	415510 500
GTIN	2050001060228
Tuoteluokka	43A

Kuvaus**Malli:**

Digitaalinen ja kevytrakenteinen konepajatyöntömitta. Suuri digitaalinäyttö. Mittauskärjet ja V-johde.

Mittausleuat kärkineen ruostumattomia, karkaistuja ja hiottuja. Kevyt ja tarkka liike V-johteen ansiosta. Kisko ja luisti alumiinia. Painoetu 50 %. Kulutuksen- ja naarmunkestävä: kovaksi eloksoitu pinta 1100 HV (vastaa keramiikkaa).

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Tekninen kuvaus

Mittausalue	0 - 500 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Sisämittauskärjen Ø	20 mm
Leukapituus	150 mm
Kalibrointi	A1
Paino	1,4 kg
Lukema	0,0005 tuuma
Lukema	0,01 mm
virheraja	0,05 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032

Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	Konepajatyöntömitta

Palvelut

DAkkS-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021010 500
KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 500 mm	021000 500

Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi CR2032	081560 CR2032
--	---------------