

**HOLEX****Digitaalinen urasyvyystyöntömitta, Mittausalue: 300mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	418755 300
GTIN	4045197640574
Tuoteluokka	42A

**Kuvaus****Malli:**

Digitaalinen syvyystyöntömitta pistourien, urien, syvennysten, olakkeiden ja reikien mittaamiseen. Kevyt rakenne teräksellä vahvistettua alumiiniprofiilia, oksidipinnoite. Optimaaliset johde- ja luisto-ominaisuudet sisäpuolisen kaksoisprismajohteen ansiosta. Erilaisia mittauskärkiä (M2,5) voidaan ruuvata kiinni mittaustankoon. Teräsvahvisteista alumiiniprofiilia, oksidipinnoitus. Kaksipuolinen V-johde. Mittauskärjet (M2,5) vaihdettavissa.

**Käyttö:**

Pistourien, urien, reikien ja olakkeiden mittaamiseen.

**Toimituksen sisältö:**

Mittauskärjet teräskuulalla, lautaskärki nro 434900 koko 11, mittaussilta 150 mm ja 350 mm, paristo nro 081560 koko LR44.

**Huomautus:**

Mittaussillat 550 mm, 750 mm ja 900 mm pyynnöstä.

**Tekninen kuvaus**

Läpimitan mittauskisko	23,5 × 9 mm
Lautaskärjen Ø	10 mm
Mittausalue	0 - 300 mm
Kalibrointi	A1
Mittaustangon Ø	4 mm
Lukema valittavissa	mm/tuumaa

virheraja	0,04 mm
Tuotenro, paristot/akut	081560 LR44
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	digitaalinen
Tarkastustodistus	Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus	kestävä rasia
Tuotetyyppi	Urasyvyystyöntömitta

## Palvelut

KalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021000 300
DAkks-kalibrointiTyöntömitta / syvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021010 300

## Tarvikkeet

Nappiparisto / erikoisparisto paristotyyppi LR44	081560 LR44
--	-------------