



Harppityöntömitta kovametallikärjet, Mittausalue: 300mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	458210 300
GTIN	4045197206459
Tuoteluokka	42F

Kuvaus

Malli:

Voimakkaat, **yhdensuuntaiset piirtoleuat**, tarkkuushiotut mittauspinnat. Luistin voi lukita lukitusruuvilla.

Käyttö:

Suoraan pinnalle piirtämiseen ilman muita mittausvälineitä.

Tekninen kuvaus

Nonius	1/10 mm
Mittausalue	300 mm
Leukapituus	45 mm
Raaka-aine	INOX
Kalibrointi	A2
Tuotetyyppi	Harppi

Palvelut

KalibrointiKoukkusyvyystyöntömitta enimmäismittausalue 300 mm	021220 300
---	------------

