



XT-sisämikrometri, Mittausalue: 16-20mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 428500 16-20 |
| GTIN | 5051102212230 |
| Tuoteluokka | 46B |

Kuvaus

Malli:

3-piste-**XT-sisämikrometrit** pohjareikämittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Mittauskara karkaistu ja hiottu. Mittarumpu, syvän musta asteikko, kaikki alle asteikko-osat mattakromattuja. Tuntoräikän ansiosta tasainen mittausvoima. Kaikissa laitteissa sarjanumero ja tarkastustodistus. Pohjareikien mittaukseen, koosta 12,5–16 alkaen. Sisämikrometrit tarkkuutta vaativiin mittauksiin. Kiinteät KM-mittaleuat alkaen koosta 12,5, KM-kärjet. Micro-malli parannetulla 2 µm:n näyttötarkkuudella.

Käyttö:

Pohja- ja läpireikäporaukset, keskitysreunat.

Erikoistarvike:

Säätörengas nro 484030, jatke nro 428510.

Varaosa:

Mittauspäät nro 428605.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 166 mm |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Mittausalue | 16 - 20 mm |
| Mitta a | 0,5 mm |
| Vakiomittaussyvyys | 66 mm |
| virheraja | 0,004 mm |
| Lukema | 0,002 mm |
| Standardi | DIN 863 |
| Mittarummun asteikko | 1/50 mm |
| mittaustekniikka | analoginen |
| Pakkaus | kestävä rasia |
| Kalibrointi | B6 |
| Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiKolmipistesisämikrometri enimmäismittausalue 20 mm | 022500 20 |
| DAkkS-kalibrointi3-pistesisämikrometri enimmäismittausalue 200 mm | 022510 200 |

Tarvikkeet

| | |
|--|--------------|
| Vaihtoteräpää XT Mittausalue 16-20 mm | 428605 16-20 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 16 mm | 484030 16 |
| Jatkokappale sisämikrometrille Tyyppi 3/100 | 428510 3/100 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 19 mm | 484030 19 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 17 mm | 484030 17 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 18 mm | 484030 18 |
| AsetusrenasDIN 2250 C Nimellis-mitan Ø 20 mm | 484030 20 |
| Mittaleukasarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm | 428745 16-20 |
| Vastajousisarja3 osaa Mittausalue 16-20 mm | 428746 16-20 |