

Garant**TKM-pallopääjyrsin, DLC, Ø f8 DC: 12mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	207092 12
GTIN	4045197849861
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**Uusimman sukupolven **DLC-pinnoitteella sp²**.Toleranssit: sädemuoto = **±0,01 mm**.**Huomautus:****Seuraaatuote nrolle 207090.****Tekninen kuvaus**

Terän Ø D _c	12 mm
HammaslukuZ	2
varren Ø D _s	12 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	105 mm
Kokonaispituus L	150 mm
Terän pituus L _c	26 mm
Kavennuksen Ø D ₁	11,4 mm
Syöttö f _z kopiojyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,08 mm
Nousukulma	45 astetta
Säde R	6 mm
Pinnoitus	DLC
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi

tyyppi	W
Toleranssi, nimellis- \emptyset	f8
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,03xD kopiojyrinnässä
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	keltainen
Tuotetyyppi	Uurrehöylä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	400 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	375 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	325 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	150 m/min	N
PA 66	soveltuu	190 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
PVDF GF20	soveltuu	160 m/min	N
POM GF25	soveltuu	150 m/min	N
PA 66 GF30	soveltuu	140 m/min	N
PEEK GF30	soveltuu	110 m/min	N
PTFE CF25	soveltuu	150 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	280 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	soveltuu	180 m/min	N

märkä enintään	soveltuu
märkä vähintään	soveltuu
kuiva	sopii rajoituksin
ilma	soveltuu

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB	129100 HB
------------------------	-----------