



## Rouhintahiomalaikka PREMIUM\*\*\* 2 in 1, Kiekon Ø×kiekon leveys: 178X4mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	560100 178X4
GTIN	9003170053495
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

#### Malli:

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Tehokas rouhintahiomalaikka (matala kovuusaste Q) yleiskäyttöön INOXille ja teräkselle, hyvä hiontatulos ja pitkä käyttöikä.

**Tyypimerkinnot: A30Q-BFX.**

### Tekninen kuvaus

Laikan leveys	4 mm
Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierros-luku	8500 min <sup>-1</sup>

Kiekon Ø	178 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A30Q-BFX
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	sopii rajoituksin		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
Uni	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		