



Rouhintahiomalaikka PREMIUM*** Focur, Kiekon Ø×kiekon leveys: 178X7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	560200 178X7
GTIN	9003172337593
Tuoteluokka	53T

Kuvaus

Malli:

Erikoistyyppi valosten työstöön. Tehokkaat zirkonikorundi- ja piikarbidirakeet antavat laikalle erinomaisen hiontatehon kevyelläkin paineella - myös **grafiittivaluraudalla**.

Tyyppimerkinnät: ZA24N-BFX.

- **Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.**
- **Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)**
- **Hiontakulma 20° – 30°**
- **Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmiä hiontaan sähkö- ja paineilmaikulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.**

Tekninen kuvaus

Porauksen Ø	22,23 mm
Laikan leveys	7 mm
Enimmäiskierrosluku	8500 min ⁻¹

Kiekon Ø	178 mm
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Koostumus	A24Q-BFX
suositeltu hiontakulma	20-30 astetta
optimoitu materiaalille	Valurauta
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Rouhintahiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 60 HRC	sopii rajoituksin		
Teräs < 67 HRC	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		