



Rouhintahiomalaikka PREMIUM***, Kiekon Ø×kiekon leveys: 230X7mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 560405 230X7 |
| GTIN | 9003170054164 |
| Tuoteluokka | 53T |

Kuvaus

Malli:

Erikoismalli ei-rautametallien, kuten alumiinin, messingin, pronssin jne. työstöön.

Tyyppimerkinnot: A36L-BFX.

- Rouhintahiomalaikkojen hiomarakeet, sideaineet, hiomatehoa parantavat lisäaineet ja lasikuituvahvisteet takaavat erinomaisen aineenpoiston ja pitkän kestoian kaikissa käyttökohteissa.
- Muodot: Taivutetut napahiomalaikat (muoto 27, 28, 29)
- Hiontakulma 20° – 30°
- Käyttö: Hitsaussaumojen, pintojen ja särmien hiontaan sähkö- ja paineilmaikulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus on enintään 80 m/s.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------|------------------------|
| Laikan leveys | 7 mm |
| Enimmäiskierrosluku | 6600 min ⁻¹ |
| Porauksen Ø | 22,23 mm |
| Kiekon Ø | 230 mm |

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Hioma-aineen lyhenne | A |
| Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % |
| suositeltu hiontakulma | 20-30 astetta |
| optimoitu materiaalille | alumiini |
| optimoitu materiaalille | Ei-rautametallit ja värimetallit |
| suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s |
| Tuotetyyppi | Rouhintahiomalaikka |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V _c | ISO-koodi |
|--------|----------|----------------|-----------|
| Alu Mg | soveltuu | | |
| CuZn | soveltuu | | |
| kuiva | soveltuu | | |