



Jyrsintappi pinnoitettu Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: A0616



Tilaustiedot

Tilausnumero	540260 A0616
GTIN	4027497035182
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

TiAlN-pinnoite pidentää kestoikää japarantaa lämmönkestävyyttä.

Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty). **Muoto: lieriö (ZYA), ilman otsahammastusta.**

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Lieriö ilman otsahammastusta

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus L₁: 16 mm

Kokonaispituus: 50 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Pään pituus L ₁	16 mm
Kokonaispituus	50 mm

Hammastustiheysaste	keskikova
Muodon kuvaus	Lieriö ilman otsahammastusta
Muoto	A0616
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Pään Ø	6 mm
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Varren Ø	6 mm
Lastuava aine	KM TiAIN
Pinnoitus	TiAIN
Tuotetyyppi	Jyrsintappi