

**Garant****CBN-karalaitat galvaaniset B126, CBN, Pään Ø: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	552550 15
GTIN	4045197157140
Tuoteluokka	51E

**Kuvaus****Malli:**

Tarkkuushiotut aihiot, **CBN-pinnoite**. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, **galvaaninen nikkelisidos**.

**Käyttö:**

Käsi käyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen **viimeistelyhiontaan** sekä **purseenpoistoon ja viistämiseen**.

Kaikki **karkaistut, nuorrutetut** ja runsasseosteiset teräkset.

**Suosittelut kehänopeudet:** CBN kuivana 15–25 m/s, CBN märkänä 20–40 m/s.

**Huomautus:**

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 529150.

**Tekninen kuvaus**

Pään Ø	15 mm
Muodon kuvaus	Lieriö
Kokonaispituus	60 mm
Varren Ø	6 mm

Pään pituus	10 mm
Hioma-aineen lyhenne	CBN
Tuotetyyppi	Karalaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	20-30 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-30 m/s	H
INOX	soveltuu	20-30 m/s	
Ti	soveltuu	20-30 m/s	
GG(G)	soveltuu	20-30 m/s	K
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		