

Garant**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: D0605****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540350 D0605
GTIN	4045197222428
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).

Varren Ø 6 mm. **Muoto: D pallo** (KUD).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: pallo

Pään Ø: 6 mm

Pään pituus: 5 mm

Kokonaispituus: 205 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Muoto	Kuulapää
Pään Ø	6 mm
Muodon kuvaus	pallo
Hammastus, lyhytnimitys	Z7

Kokonaispituus	205 mm
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Hammastustiheysaste	keskikova
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	5 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		