



## Katkaisulaikka PREMIUM\*\*\*, Kiekon Ø: 115mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563300 115
GTIN	9003170359375
Tuoteluokka	53T

### Kuvaus

**Malli:**

**Erikoistyyppi**, jossa suuri sivuttaisvakaus ja pitkä käyttöikä **CrNi-terästen** katkaisuun; soveltuu erinomaisesti myös teräkseen.

**Käyttö:**

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilmakulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus  $v_c$  on enintään 80 m/s.

**Erittely:****A30R-BFXA.****Huomautus:**

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi. INOX-katkaisulaikat, käyttö hitaammalla työstönopeudella.

### Tekninen kuvaus

Enimmäiskierrosluku	13300 min <sup>-1</sup>
Laikan leveys	2 mm
Porauksen Ø	22,23 mm

Muodon kuvaus	taivutetut
Koostumus	A30R-BFXA
Kiekon Ø	115 mm
Paksuudelle	6 - 10 mm
Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		