

Garant**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: D1009****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540350 D1009
GTIN	4045197222442
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).

Varren Ø 6 mm. **Muoto: D pallo** (KUD).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: pallo

Pään Ø: 10 mm

Pään pituus: 9 mm

Kokonaispituus: 209 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	209 mm
Muoto	Kuulapää
Hammastustiheysaste	keskikova
Pään Ø	10 mm

Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Muodon kuvaus	pallo
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	9 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		