



Jyrsin HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	191637 10
GTIN	4045197838933
Tuoteluokka	12W

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas perusaine teräksisten ja ruostumattomien materiaalien työstöön.

Tekninen kuvaus

Varsi	DIN 1835 B, h6
HammaslukuZ	4
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Toleranssi, nimellis-Ø	0 / -0,03
varren Ø D _s	10 mm
Terän pituus L _c	22 mm
Syöttö f _z särmäykseen teräksessä < 1100 N/mm ²	0,038 mm
Kokonaispituus L	72 mm
Terän Ø D _c	10 mm
Nousukulma	38 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN
Lastuava aine	HSS E SPM
Standardi	DIN 844 B
tyyppi	N

Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Sisäjäähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	vihreä
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	74 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	64 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	42 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	21 m/min	M
Uni	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		