

Garant**Jyrsintappi Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM, Tyyppi: E1220****Tilaustiedot**

Tilausnumero	540350 E1220
GTIN	4045197522306
Tuoteluokka	51D

Kuvaus**Malli:**

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

Varren pituus 200 mm (jatkettavissa).

Varren Ø 6 mm. **Muoto: E pisara** (TRE).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Kytke kone päälle vasta sitten, kun jyrsintätappi on uponnut työkappaleeseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pisara

Pään Ø: 12 mm

Pään pituus: 20 mm

Kokonaispituus: 220 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	220 mm
Muoto	Pisara
Muodon kuvaus	Pisara
Hammastustiheysaste	keskikova

Hammastus, lyhlytymitys	Z7
Pään Ø	12 mm
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Varren Ø	6 mm
Pään pituus	20 mm
Lastuava aine	KM
Tuotetyyppi	Jyrsintappi

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	sopii rajoituksin		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
Uni	soveltuu		