



Jyrsintappi pinnoitettu Z7 – keskitiheä, ristihammastettu, KM TiAlN, Tyyppi: L1230



Tilaustiedot

Tilausnumero	540260 L1230
GTIN	4027497455898
Tuoteluokka	56L

Kuvaus

Malli:

Varren Ø 6 mm.

LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.

TiAlN-pinnoite pidentää kestoikää japarantaa lämmönkestävyyttä.

Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty). **Muoto: pyörökartio** (KEL).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille.

Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Varren Ø: 6 mm

Muodon kuvaus: Pyörökartio

Pään Ø: 12 mm

Pään pituus L₁: 30 mm

Kokonaispituus: 70 mm

Varren Ø: 6 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	70 mm
Hammastus, lyhytnimitys	Z7
Pään Ø	12 mm

Hammastustiheysaste	keskikova
Hammastustyyppi	ristihammastettu
Muoto	L1230
Pään pituus L ₁	30 mm
Muodon kuvaus	Pyörökartio
Varren Ø	6 mm
Lastuava aine	KM TiAlN
Pinnoitus	TiAlN
Tuotetyyppi	Jyrsintappi