



## Katkaisulaikka CUBITRON™ II KAPEA, Kiekon Ø: 125mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	563320 125
GTIN	5902658654558
Tuoteluokka	53M

### Kuvaus

#### Malli:

Erittäin hyvä lastuamisteho ja kestoaika **tarkkuusmuotoillun keramiikkarakeen ansiosta Cubitron™ II** -tuotteissa.

Erittäin suuri käyttömukavuus hyvin pehmeän ja voimia säästävän katkaisuleikkuun ansiosta.

#### Käyttö:

Nopeaan ja vähäpurseiseen työstöön, vähän lämpörasitusta ja helppo sekä ergonominen työstöprosessi.

Tarkkaan katkaisuun sähkö- ja paineilma-kuulmahiomakoneilla, joiden kehänopeus  $v_c$  on enintään 80 m/s.

#### Erittely:

**A36S-BF.**

#### Huomautus:

Laikan vahvuuden on oltava vähintään 20 % leikattavaa materiaalia suurempi.

### Tekninen kuvaus

Muodon kuvaus	suora
Laikan leveys	1,6 mm

Porauksen Ø	22,23 mm
Enimmäiskierrosluku	12200 min <sup>-1</sup>
Muoto	41
Koostumus	A36S-BF
Kiekon Ø	125 mm
Sarja	Cubitron™ II
Paksuudelle	7,7 - 8 mm
Hioma-aine	Cubitron™ II
Hioma-aineen lyhenne	Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
suositeltu hiontakulma	90 astetta
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Käyttökone	Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus	80 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alu Mg	sopii rajoituksin		
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
GG(G)	sopii rajoituksin		
CuZn	sopii rajoituksin		

Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin
kuiva	soveltuu