

Garant**TKM-jyrsin Vasenkätinen lastu-ura, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 1,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	209305 1,5
GTIN	4045197854728
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**Erikoismuoto **muovin työstöön.****Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.**

Vasenkätinen lastu-ura, oikealeikkuinen.

Käyttö:Erityisesti **muovien jysintään, upotukseen ja muotojysintään.****Huomautus:****Seuraajatuote nrolle 209315.****Tekninen kuvaus**

Kavennuksen Ø D ₁	1,3 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h5
Syöttö f _z uranjysintään PMMA:ssa	0,004 mm
Kokonaispituus L	50 mm
varren Ø D _s	3 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	10 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h10
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Terän pituus L _c	6 mm
HammaslukuZ	1
Terän Ø D _c	1,5 mm

Nousukulma	23 astetta
Nurkkaviisteen kulma	90 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	W
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Alu	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	140 m/min	N
Alu > 10% Si	sopii rajoituksin	105 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	190 m/min	N
PE-HD	soveltuu	140 m/min	N
PA 66	soveltuu	160 m/min	N
PEEK	soveltuu	140 m/min	N
PF 31	soveltuu	120 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N
Cu	soveltuu	150 m/min	N
CuZn	sopii rajoituksin	180 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	soveltuu		

