



## Konekierretappi erikoispitkä HSS-E-PM ISO2X / 6HX, TiCN, M: M4



### Tilaustiedot

Tilausnumero	131762 M4
GTIN	4045197854216
Tuoteluokka	11H

### Kuvaus

**Malli:**

**Vuoleva etuleikkuu** ja erikoispitkä varsi.

≤ **M10**:Varsi, **DIN 371**;

≥ **M12**: Varsi, **DIN 376**.

TiCN-pinnoitus, tarjoaa erityistä kovuutta ja sitkeyttä.

**Etu:**

Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa**.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus  $L_{ges}$ : 126 mm

Varren Ø: 4,5 mm

Varren nelikulmio: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

### Tekninen kuvaus

Lastu-urien määrä	3
Kierteennousu	0,7 mm
Terien lkm Z	3
Varren Ø	4,5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Varren nelikulmio	3,4 mm

Leikkauskulma	50 astetta
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	126 mm
Alkureiän Ø	3,3 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Kierteen Ø	4 mm
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	B
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD läpireiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierretyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen