



Konekierretappi Erikoispitkä HSS-E-PM 6HX, TiCN, M: M4



Tilaustiedot

Tilausnumero	134666 M4
GTIN	4045197854292
Tuoteluokka	11H

Kuvaus

Malli:

Erittäin pitkä varsi.

≤ M10: Varsi, DIN 371;

≥ M12: Varsi, DIN 376.

TiCN-pinnoitus, tarjoaa erityistä kovuutta ja sitkeyttä.

Etu:

Soveltuu erittäin hyvin **kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa**.

Kierretyyppi: M

Lastuava aine: HSS E PM

Standardi: Tehdasnormi

Toleranssiluokka: ISO 2X 6HX

Kierteennousu: 0,7 mm

Kokonaispituus L_{ges} : 126 mm

Varren Ø: 4,5 mm

Varren nelikulmio: 3,4 mm

Alkureiän Ø: 3,3 mm

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	126 mm
Alkureiän Ø	3,3 mm
Lastuava aine	HSS E PM
Toleranssiluokka	ISO 2X 6HX
Terien lkm Z	3
Leikkauskulma	50 astetta

Varren nelikulmio	3,4 mm
Lastu-urien määrä	3
Varren Ø	4,5 mm
Standardi	Tehdasnormi
Kierteen Ø	4 mm
Kierteennousu	0,7 mm
Kierteen syvyys	12 mm
Kierretyyppi	M
Kierteen koko	M4
Pinnoitus	TiCN
Kylkikulma	60 astetta
Kierrenormi	DIN 13
Etuviiste	C
Nousukulma	45 astetta
Varsi	Lieriövarsi, h9
Sisäjähdytys	ei
Käyttö poraustavalla	enintään 3xD pohjareiällä
Leikkaussuunta	Oikea
Kierrettyökalun tyyppi	Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Värirenkas	sininen