

Garant**TKM-jyrsin HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	203026 6
GTIN	4045197857958
Tuoteluokka	11X

Kuvaus

Huomautus:
Seuraajatuote nrolle 203025.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	100 mm
Kavennuksen Ø D ₁	5,5 mm
Terän pituus L _c	12 mm
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Varsi	DIN 6535 HB, h6
Terän Ø D _c	6 mm
HammaslukuZ	4
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	42 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,4 mm
Syöttö f _z särmäykseen INOXissa > 900 N/mm ²	0,04 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
varren Ø D _s	6 mm
Nousukulma	38 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	TiAlN

Lastuava aine	TKM
Standardi	Tehdasnormi
tyyppi	N
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Terien jako	epätasainen
Lastuamisleveys a_e jyrsinnän aikana	0,1×D särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	HPC
Värirengas	sininen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm ²	soveltuu	120 m/min	P
Teräs < 750 N/mm ²	soveltuu	110 m/min	P
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	100 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm ²	soveltuu	90 m/min	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	80 m/min	P
TOOLOX 33	soveltuu	70 m/min	H
TOOLOX 44	soveltuu	60 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	soveltuu	55 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	soveltuu	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	sopii rajoituksin	35 m/min	S
Uni	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	soveltuu rajoituksin		

