

Garant
TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø h10 DC: 12mm

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 209300 12 |
| GTIN | 4045197859426 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus
Malli:

 Erikoismuoto **muovin työstöön.**
Suuri lastutila esteettömään lastujen poistoon.
Käyttö:

 Erityisesti **muovien jysintään, upotukseen ja muotojysintään.**
Huomautus:
Seuraajatuote nrolle 209310.
Tekninen kuvaus

| | |
|---|--------------------------------|
| Syöttö f_z uranjysintään PMMA:ssa | 0,05 mm |
| Varsi | DIN 6535 HA, h5 |
| varren Ø D_s | 12 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 38 mm |
| Terän Ø D_c | 12 mm |
| Kavennuksen Ø D_1 | 11,8 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | h10 |
| Hammasluku Z | 1 |
| Kokonaispituus L | 83 mm |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Terän pituus L_c | 30 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Nousukulma | 23 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | Tehdasnormi |
| tyyppi | W |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys $1 \times D$ |
| Sisäjähdytys | ei |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Alu | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | sopii rajoituksin | 140 m/min | N |
| Alu > 10% Si | sopii rajoituksin | 105 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 190 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 140 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 160 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 140 m/min | N |
| PF 31 | soveltuu | 120 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 150 m/min | N |
| CuZn | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | soveltuu | | |

