

**Kuppihionalaikka PREMIUM\*\*\*, Kiekon Ø×seinämän paksuus: 110X20mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	564900 110X20
GTIN	9003173110966
Tuoteluokka	53T

**Kuvaus****Malli:**

Kartiomainen kuppilaikka, sideaine keinoharts. Kupin korkeus 55 mm; reiän Ø 22,23 mm; **kierrosluku enintään 8600 1/min.**

**Tyypimerkinnät: A3604B84; muoto: 11BT.**

Fe-, S- ja Cl-osuus > 0,1 %. Erittäin kestävä terästä ja valurautaa työstettäessä, ei INOXille.

**Käyttö:**

Rouhintaan sähkö- ja paineilmaikulmahiomakoneilla (käytettävä suojarusteita) – hyvä aineenpoistokyky, meluton käyntiäni.

**Tekninen kuvaus**

Laikan leveys (kupin korkeus)	55 mm
Muoto	11BT
Porauksen Ø	22,23 mm
Muodon kuvaus	Kartiomainen kuppihionalaikka
Enimmäiskierrosluku	8600 min <sup>-1</sup>
Seinämän paksuus	20 mm

Hioma-aineen lyhenne	A
Kiekon Ø	110 mm
Koostumus	A3604B84
optimoitu materiaalille	Valurauta
optimoitu materiaalille	teräs
suurin sallittu kehänopeus	50 m/s
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka