

Garant**TKM-jyrsin MTC, pinnoittamaton, Ø DC: 2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	202243 2,5
GTIN	4045197858054
Tuoteluokka	11X

Kuvaus**Malli:**

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen **kiillotushionta** lastukammioissa takaavat **erinomaisen lastunpoiston** pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

Pituudet standardin **DIN 6527 mukaan**.

Käyttö:

Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Tekninen kuvaus

Toleranssi, nimellis-Ø	h6
Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen	0,009 mm
Terän pituus L_c	6,5 mm
varren Ø D_s	6 mm
Varren muoto	HA
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kavennuksen Ø D_1	2,4 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Kokonaispituus L	57 mm
Tasapainotusluokka varrella	G 2,5, kun HA
Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen	0,006 mm
HammaslukuZ	3

Terän Ø D _c	2,5 mm
Ulkoneman pituus L ₁ mukaan lukien kavennus	12,5 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,05 mm
Nousukulma	45 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	W
Kierukkakulmaominaisuus	epätasainen
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	0,5×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a _e jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Lastuamisstrategia	MTC
Värirengas	keltainen
Tuotetyyppi	Kulmajyrsin

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu	soveltuu	190 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	soveltuu	150 m/min	N
Alu > 10% Si	soveltuu	120 m/min	N
PMMA akryyli	soveltuu	180 m/min	N
PE-HD	soveltuu	130 m/min	N
PA 66	soveltuu	150 m/min	N
PEEK	soveltuu	130 m/min	N
PF 31	soveltuu	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	sopii rajoituksin	180 m/min	N

Cu	soveltuu	120 m/min	N
CuZn	soveltuu	150 m/min	N
märkä enintään	soveltuu		
märkä vähintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		
ilma	sopii rajoituksin		

Palvelut

Varrenhionta Tyyppi HB

129100 HB