

Garant**TKM-jiyrsin MTC, pinnoittamaton, Ø DC: 2mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 202244 2 |
| GTIN | 4045197858085 |
| Tuoteluokka | 11X |

Kuvaus**Malli:**

Epäkeskinen takareunan hionta ja erillinen **kiillotushionta** lastukammioissa takaavat **erinomaisen lastunpoiston** pitkälastuisissa alumiinimateriaaleissa

Ilman 45°-lastuamissärmää.

Ilman 45°-lastuamissärmää.

Koot 1–2 – toleranssi: Koko: nimellis-Ø **D_c = e8**.

Koko 2,5–20M – toleranssi: Koko nim.-Ø **D_c = h6**.

Käyttö:

Erityisesti **MTC (Multi Task Cutting)**-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jiyrsinkeksuksissa.

Huomautus:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA! Suositeltu seuraajatuote on nro 202002.

Tekninen kuvaus

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Tasapainotusluokka varrella | G 2,5, kun HA |
| Kavennuksen Ø D ₁ | 1,92 mm |
| Terän Ø D _c | 2 mm |
| varren Ø D _s | 6 mm |
| Kokonaispituus L | 57 mm |
| Toleranssi, nimellis-Ø | e8 |
| syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora |
| Varsi | DIN 6535 HA, h6 |
| Terän pituus L _c | 5 mm |

| | |
|---|---------------------------|
| Syöttö f_z uranjyrsintään alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,006 mm |
| Ulkoneman pituus L_1 mukaan lukien kavennus | 10 mm |
| HammaslukuZ | 3 |
| Syöttö f_z särmäykseen alumiinissa, lyhytlastuinen | 0,009 mm |
| Varren muoto | HA |
| Nousukulma | 45 astetta |
| Nurkkaviisteen kulma | 90 astetta |
| Pinnoitus | pinnoittamaton |
| Lastuava aine | TKM |
| Standardi | DIN 6527 |
| tyyppi | W |
| Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | 0,5×D särmäyksessä |
| Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D |
| Sisäjähdytys | ei |
| Lastuamisstrategia | MTC |
| Värirengas | keltainen |
| Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |

Käyttäjätiedot

| | Sopivuus | V_c | ISO-koodi |
|------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Alu | soveltuu | 190 m/min | N |
| Alumiini (lyhytlastuinen) | soveltuu | 150 m/min | N |
| Alu > 10% Si | soveltuu | 120 m/min | N |
| PMMA akryyli | soveltuu | 180 m/min | N |
| PE-HD | soveltuu | 130 m/min | N |
| PA 66 | soveltuu | 150 m/min | N |
| PEEK | soveltuu | 130 m/min | N |

| | | | |
|--------------------|-------------------|-----------|---|
| PF 31 | soveltuu | 110 m/min | N |
| Honeycomb Sandwich | sopii rajoituksin | 180 m/min | N |
| Cu | soveltuu | 120 m/min | N |
| CuZn | soveltuu | 150 m/min | N |
| märkä enintään | soveltuu | | |
| märkä vähintään | soveltuu | | |
| kuiva | sopii rajoituksin | | |
| ilma | sopii rajoituksin | | |

Palvelut

| | |
|------------------------|-----------|
| Varrenhionta Tyyppi HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|