



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 1 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	202276 1
GTIN	4045197861894
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 3

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HA, h6

HammaslukuZ: 3

Terän pituus L_c : 3 mm

Kokonaispituus L: 38 mm

varren Ø D_s : 3 mm

Varren muoto: HA

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,1 mm

Tekninen kuvaus

Terän pituus L_c	3 mm
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,005 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,006 mm
Terän Ø D_c	1 mm
HammaslukuZ	3
syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,1 mm

Varren muoto	HA
varren $\varnothing D_s$	3 mm
Varsi	DIN 6535 HA, h6
Toleranssi, nimellis- \varnothing	e8
Kokonaispituus L	38 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	0,3×D särmäyksessä
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys 1×D
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin