

**TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 9 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	201304 9
GTIN	4045197862624
Tuoteluokka	12X

**Kuvaus****Malli:**

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus  $L_c$ : 13 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø  $D_s$ : 10 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,3 mm

**Tekninen kuvaus**

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
varren Ø $D_s$	10 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
HammaslukuZ	2
Varsi	DIN 6535 HE, h6
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Kokonaispituus L	66 mm

Syöttö $f_z$ särmäykseen teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm
Terän $\emptyset D_c$	9 mm
Syöttö $f_z$ uranjyrsintään teräksessä $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Terän pituus $L_c$	13 mm
Varren muoto	HB
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys $a_e$ jyrsinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin