



TKM-jyrsin, pinnoittamaton, Ø e8 DC: 10 mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	201304 10
GTIN	4045197862631
Tuoteluokka	12X

Kuvaus

Malli:

Rakennemitat **DIN 6527** mukaiset.

Sisäjähdytys: ei

Toleranssi, nimellis-Ø: e8

HammaslukuZ: 2

Nousukulma: 30 astetta

syöttösuunta: vaakasuora, vino ja pystysuora

Varsi: DIN 6535 HE, h6

HammaslukuZ: 2

Terän pituus L_c : 14 mm

Kokonaispituus L: 66 mm

varren Ø D_s : 10 mm

Varren muoto: HB

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa: 0,3 mm

Tekninen kuvaus

Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa	0,3 mm
Syöttö f_z särmäykseen teräksessä < 750 N/mm ²	0,09 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	e8
Varsi	DIN 6535 HE, h6
HammaslukuZ	2
Syöttö f_z uranjyrsintään teräksessä < 750 N/mm ²	0,06 mm
varren Ø D_s	10 mm

syöttösuunta	vaakasuora, vino ja pystysuora
Kokonaispituus L	66 mm
Terän $\varnothing D_c$	10 mm
Varren muoto	HB
Terän pituus L_c	14 mm
Nousukulma	30 astetta
Nurkkaviisteen kulma	45 astetta
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	TKM
Standardi	DIN 6527
tyyppi	N
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	täysuran työstösyvyys $1 \times D$
Lastuamisleveys a_e jyrinnän aikana	$0,3 \times D$ särmäyksessä
Sisäjähdytys	ei
Värirenkas	ilman
Tuotetyyppi	Varsijyrsin